

Productinformatieblad

Specificaties



Harmony XVS - Elektronische alarmen - DIN96 - PNP - 12-24V DC - Zwart

XVSV9BBP

EAN Code: 3606480623899

Prijs: 221,05 EUR

Hoofd

Range Of Product	Harmony XVS
Product Or Component Type	Aanpasbaar elektronisch alarm
Type Element Signaalkolom	Geluidseenheid
Device Short Name	XVSV

Complementair

Colour	Donkergrijs
Ingangstype	Bit: 6 kanalen-ingang Binair: 63 kanalen-ingang
Montage Stijl	Kant-en-klaar
Materiaal	PC (polycarbonaat): behuizing PC (polycarbonaat): achterkap TPE (thermoplastisch elastomeer): voorpaneel NBR (nitrilbutadienrubber)
Markering	CE
Overvoltage Category	Klasse II conform aan IEC 61140
Mounting Support	96 mm DIN rail
Us Nominale Voedingsspanning	12...24 V DC
Ue Toegekende Bedrijfsspanning	10...30 V DC
[Ui] Rated Insulation Voltage	250 V
Inschakelstroom	30 A
Bijbehorend Zekeringskaliber	1 A
Uimp Nom. Schokgolfspanning	2,5 kV conform aan IEC 60947-1
Stroomverbruik In W	3,8 W
Stroomverbruik	160 mA bij 24 V DC
Capaciteit Klemaansluiting	<= 1 x 1,5 mm²
Device Application	Druk Verpakking Tunnel
Bevestigingsdiameter	105 mm
Width	105 mm
Height	105 mm
Depth	50,1 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Net Weight	0,268 kg
------------	----------

Omgeving

Digitaal Uitgangstype	PNP
Type Signalering	Aanpasbaar stemgeluid
Standards	IEC 60947-5-1
Beschermende Behandeling	TC
Ambient Air Temperature For Storage	-20...60 °C
Ambient Air Temperature For Operation	-10...55 °C
Pollution Degree	2
Relatieve Vochtigheid	35...85 % zonder condensatie
Trillingsweerstand	7 gn
Ip Beschermingsgraad	Montage op paneel: IP65 conform aan IEC 60529 Op wand gemonteerd: IP20
Geluidsniveau	0...97 dB (stop of onderdruk) bij 1 m

Verpakkingseenheid

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	10,5 cm
Package 1 Width	5 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	268 g

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



Transparantie RoHS/REACH

Well-being prestaties

 Kwikvrij


 Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur

Maßzeichnungen


Abmessungen



(t): Wasserdichter Gummi (1,6 mm / 0.06 in.)

Montage und Abstand


Abmessungen des Schalttafelausschnitts



(1) Montageplatte

A	B	C
92 +0.6/0 ,mm (3.62 +0.0236/0 in.)	92 +0.6/0 ,mm (3.62 +0.0236/0 in.)	1 bis 4 mm (0.04 bis 0.15 in.)


Abmessungen bei der Wandmontage



(1) Montageplatte

Anschlüsse und Schema

Verdrahtungsplan



- (1) Grün
- (2) Gelb
- (3) Braun
- (4) Blau
- (5) Violett
- (6) Grau
- (7) Weiß
- (8) Schwarz
- (9) Rot
- (10) Sicherung (Bemessungsstrom: 1 A)