



MONT.SKINNE FOR MOD.PROD.
G

El-nummer:
2403000 03001

! Utgikk: 28. okt. 2021

EAN: 3303430030010

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G
Produkt Eller Type Komponent	Skinne
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma G Prisma Prisma Pack 250
Type Festeskinne	Modulær
Installert Utstyr	Acti 9: fast C120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp TeSys: fast GV2LE TeSys: fast GV2ME TeSys: fast GV2RTn Acti 9: fast iC120 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Vigilohm: IM20 Vigilohm: IM20H Vigilohm: fast IM9 Vigilohm: fast IM9-OL Compact: fast INS100 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS40 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INS63 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast modulært utstyr Multi 9: fast NG125 uten jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 NA - kontroll: kipp Vigirex: RH10 Vigirex: RH21 Vigirex: RH99 Acti 9: fast C120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast iC120 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Multi 9: fast NG125 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp Acti 9: fast 1/2 eller en modul lampe - horisontal installasjon Compact: fast INS125 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Acti 9: fast måleenhet - horisontal installasjon Multi 9: fast måleenhet - horisontal installasjon Acti 9: fast modulær enhet <= 40 A Multi 9: fast modulær enhet <= 40 A

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Polene Beskrivelse	1 x 3P: fast C120 1 x 4P: fast C120 9 x 3P: fast GV2LE 9 x 3P: fast GV2ME 9 x 3P: fast GV2RTn 1 x 3P: fast iC120 1 x 4P: fast iC120 1 x 3P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS100 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS160 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS40 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS63 Vertikal installasjon 1 x 3P: fast NG125 1 x 4P: fast NG125 1 x 3P: fast NG125 NA 1 x 4P: fast NG125 NA 1 x 3P: fast INS125 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INS125 Vertikal installasjon
--------------------	---

Komplementær

Installation Description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Pack enclosure - bredde 600 mm
--------------------------	--

Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	2 modul(er): 1/2 eller en modul lampe, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): C120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): GV2LE, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): GV2LE, direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): GV2ME, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): GV2ME, direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): GV2RTn, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): GV2RTn, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): iC120 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): IM20 i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): IM20 i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): IM20H i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): IM20H i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): IM9 i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): IM9 i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): IM9-OL i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): IM9-OL i 600 mm Bredveggskap
	4 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	4 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): INS100, direkte i 600 mm Bredveggskap
	4 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	4 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): INS125, direkte i 600 mm Bredveggskap
	4 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	4 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): INS160, direkte i 600 mm Bredveggskap
	4 modul(er): INS40, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	4 modul(er): INS40, direkte i 600 mm Bredveggskap
	4 modul(er): INS63, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	4 modul(er): INS63, direkte i 600 mm Bredveggskap
	2 modul(er): måleenhet, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	2 modul(er): måleenhet, direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): måleenhet, direkte i 600 mm BredPack enclosure
	3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredveggskap
	8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	8 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm Bredveggskap
	6 modul(er): modulær enhet <= 40 A, direkte i 600 mm BredPack enclosure
	6 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm BredPack enclosure
	4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	4 modul(er): modulært utstyr, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): NG125 uten jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): NG125 NA, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): NG125 NA, direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): RH10, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): RH10, direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): RH21, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): RH21, direkte i 600 mm Bredveggskap
	3 modul(er): RH99, direkte i 600 mm Bredgulvskap
	3 modul(er): RH99, direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): C120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): iC120 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
	5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap
	5 modul(er): NG125 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap
9 Mm Polbredde	48
Antall Pr. Sett	Sett å 1
Høyde	52 mm
Bredde	468 mm
Dybde	100 mm
Vekt	0,24 kg
Farge	Naturfarget
Materiale	Metall

Miljø

Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktsertifikater	ASEFA

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter i Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,5 cm
Pakke 1 Bredde	10 cm
Pakke 1 Vekt	46,5 cm
Package 1 Weight	240 g

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil