



M.PL.NS250+INV250 TARIF



03145

! Utgikk: 12. mai 2023

EAN: 3303430031451

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt Eller Type Komponent	Montasjeplate
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P cubicle
Installation Description	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 + 150 mm dybde 400 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Monteringsplate Beskrivelse	Isolerende
Installert Utstyr	Compact: fast INV160 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: fast NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX250 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INV100 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INV160 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INV200 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast INV250 - kontroll: kipp - Vertikal installasjon
Polene Beskrivelse	1 x 4P: fast INV250 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV100 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast INV200 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX100...160 Vertikal installasjon 1 x 4P: fast NSX250 Vertikal installasjon
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	12 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredgulvskap 12 modul(er): NSX100...160 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 600 mm Bredveggskap 12 modul(er): NSX250 med jordfeilbeskyttelse , direkte i 650 + 150 mm Bredkapsling
Standarder	NF C 15-100 IEC 61439-2

Komplementær

Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Type Overflate	Matt Glatt
Farge	Hvit (RAL 9001)
Bredde	600 mm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Høyde	200 mm
Vekt	1,28 kg
Functional Unit	600 mm Prisma G gulvskap Compact INV100 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 137,5 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INV100 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 137,5 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV160 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 125 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INV160 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 125 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV160 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 137,5 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV200 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 125 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INV200 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 125 mm 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact INV200 fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 1 direkte 137,5 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact INV250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 125 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact INV250 fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 125 mm 600 mm Prisma G gulvskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 12 125 mm 600 mm Prisma G veggskap Compact NSX100...160 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 12 125 mm 650 + 150 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX250 med fast kipp Vertikal 4P 1 direkte 12 137,5 mm

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,500 cm
Pakke 1 Bredde	19,500 cm
Pakke 1 Vekt	47,000 cm
Package 1 Weight	1,280 kg
Enhetsstype Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,580 kg
Enhetsstype Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	80
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	108,640 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil