


Produktdatablad

Spesifikasjoner



FRONTPL VERT. INF63 4P/ INF100-160 3P4P

El-nummer:

2403125

03315

! Utgikk: 31. des. 2020

! Ikke lenger tilgjengelig fra: 28. apr. 2022

! Utgått

EAN: 3303430033158

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma G Prisma P
Produkt Eller Type Komponent	Front plate
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma G kapsling Prisma Prisma P cubicle
Type Frontplate	Utskjæring
Installert Utstyr	Fupact: fast INF63 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon Fupact: fast INF100...160 - kontroll: manuelt betjent - Vertikal installasjon
Polene Beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: INF100...160 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: INF100...160 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: INF63 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/Kapsling Beskrivelse	Gulvskap - bredde 600 mm Veggskap - bredde 600 mm Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon For Tilkobling	Direkte/bolt tilkobling
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	5
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type Overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	250 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,04 kg
Antall Pr. Sett	Sett á 1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Functional Unit	600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 3P 2 direkte 7 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 3P 2 direkte 7 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 7 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 7 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 3P 2 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF100...160 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 5 600 mm Prisma G gulvskap Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 5 600 mm Prisma G veggskap Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 5 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Fupact INF63 fast manuellt betjent Vertikal 4P 2 direkte 5
-----------------	--

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter i Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3 cm
Pakke 1 Bredde	26 cm
Pakke 1 Vekt	51 cm
Package 1 Weight	1,05 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil