



PLAST. 2 NSX630 VIGI VERTICAL

03666

! Utgikk: 19. mai 2023

EAN: 3303430036661

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Prisma
Produktspekter	Prisma P
Produkt Eller Type Komponent	Front plate
Tilbehør / Separat Del Kategori	Installasjonstilbehør
Kompatibel Med	Prisma Prisma P cubicle
Type Frontplate	Utskjæring
Installert Utstyr	Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX400 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: fast NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: plugg inn NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: kipp - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: direkte frontmontert dreiehåndtak - Vertikal installasjon Compact: uttrekkbar NSX630 med jordfeilbeskyttelse - kontroll: motormekanisme - Vertikal installasjon
Polene Beskrivelse	2 x 3P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX400 Vertikal installasjon 2 x 3P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon 2 x 4P: Montasjeplate support: NSX630 Vertikal installasjon
Driftsposisjon	Vertikal

Komplementær

Skap/Kapsling Beskrivelse	Kapsling - bredde 650 mm dybde 400 mm
Posisjon For Tilkopling	Linergy FC Direkte/bolt tilkobling
Antallet Vertikale Moduler (50 Mm)	9
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	ASEFA
Materiale	Stål
Type Overflate	Glatt Matt
Overflatebeskyttelse	Elektroforese behandling og hot-polymerisert polyester epoxy pulver
Farge	Hvit (RAL 9001)
Høyde	450 mm
Bredde	500 mm
Vekt	1,6 kg
Antall Pr. Sett	Sett å 1
Functional Unit	650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX400 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 13 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast kipp Vertikal 4P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn kipp Vertikal 4P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med fast direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med plugg inn direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar kipp Vertikal 4P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar direkte frontmontert dreiehåndtak Vertikal 4P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal 3P 2 direkte 15 650 mm 400 mm Prisma P kapsling Compact NSX630 med uttrekkbar motormekanisme Vertikal 4P 2 direkte 15

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,000 cm
Pakke 1 Bredde	46,000 cm
Pakke 1 Vekt	51,000 cm
Package 1 Weight	1,600 kg
Enhetstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	52,000 cm
Pakke 2 Lengde	53,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,960 kg
Enhetstype Pakke 3	P12
Antall Enheter I Pakke 3	12
Pakke 3 Høyde	35,000 cm
Pakke 3 Bredde	80,000 cm
Pakke 3 Lengde	120,000 cm
Pakke 3 Vekt	19,920 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt