



C60N/C 13-2 Modulær Effektbryter

24375

⚠ Utgått: 11. feb. 2019

EAN: 3303430243755

⚠ Utgått

Teknisk informasjon

Produktspekter	C60
Serie	Multi 9
Produktnavn	C60
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	C60N
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	2P
Antall Poler Med Vern	2
[In] Merkestrøm	13 A på 30 °C
Type Nettverk	AC DC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	C
Bryteevne	10 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 6 kA Icu på 440 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 6000 A Icn på 230/400 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN 60898 20 kA Icu på 125 V DC 2P i samsvar med EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 30 kA Icu på 125 V DC 3P i samsvar med EN/IEC 60947-2 40 kA Icu på <= 250 V DC 4P i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	440 V AC 50/60 Hz 230 - 240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz <= 250 V DC 230/400 V AC 50/60 Hz
Magnetisk Utløsningsnivå	5...10 x In
[Ics] Service Bryteevne	7,5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 230 - 240 V AC 50/60 Hz 2,25 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 3,75 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz 6000 A i samsvar med EN 60898 - 230/400 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Lokal Varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Nei
9 Mm Polbredde	4
Høyde	81 mm
Bredde	36 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,24 kg
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer16 mm² fleksibel Tunnelklemmer25 mm² stiv
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2 N.m upside 2 N.m downside
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	C60 auxiliary C60 accessories

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-2 EN 60898
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	3,6 cm
Pakke 1 Vekt	7,3 cm
Package 1 Weight	0,212 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------