



C60H/B 13-1 Automatsikring

El-nummer:
1602503 24695

! Utgikk: 10. des. 2018

EAN: 3303430246954

! Utgått

Teknisk informasjon

Produktspekter	C60
Serie	Multi 9
Produktnavn	C60
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	C60H
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	1P
Antall Poler Med Vern	1
[In] Merkestrøm	13 A på 30 °C
Type Nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	B
Bryteevne	30 kA Icu på 130 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på 230 - 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 20 kA Icu på 60 V DC 1P i samsvar med EN/IEC 60947-2 4 kA Icu på 400...415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	230 - 240 V AC 50/60 Hz 400...415 V AC 50/60 Hz 130 V AC 50/60 Hz
Magnetisk Utløsningsnivå	3...5 x In
[Ics] Service Bryteevne	7,5 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 12...440 V AC 50/60 Hz 2 kA i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V AC 50/60 Hz
Strømbegrensningsklasse	3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal Varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Ja

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

9 Mm Polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,12 kg
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer16 mm² fleksibel Tunnelklemmer25 mm² stiv
Avmantlings Lengde	14 mm

Miljø

Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	7,1 cm
Package 1 Weight	0,108 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------