

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SD alarmkontakt med vekselkontakt. Indikerer om vernet legger ut p.g.a. elektris

EI-nummer:

1603203

26927

! Utgått: 30. juni 2021

! Utgått

EAN: 3303430269274

Teknisk informasjon

Range Of Product	Multi 9
Produkt Eller Type Komponent	Feilkontakt
Kortnavn Utstyr	SD
Type Signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	AC-12 3 A at 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 220...240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9 Mm Polbredde	1

Komplementær

Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Høyde	84 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Tilkoblingsklemmer	Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - fleksibel Klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - fleksibel Klemme1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm ² - stiv
Avmantlings Lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Standarder	EN/IEC 60947-5-1
Produktsertifikater	ASTA KEMA ASEFA LCIE
Ip-Grad	IP20 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-25...50 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C
----------------------------------	-------------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,2 cm
Pakke 1 Bredde	8 cm
Pakke 1 Vekt	8,7 cm
Package 1 Weight	38 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt