


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman - TEK-U100 - underdel - 52 mm - hvit - 2.55 m



El-nummer:
1277270 5522020

EAN: 7315885522022

Teknisk informasjon

Produktspekter	Thorsman
Produktnavn	Thorsman TEK
Produkt Eller Type Komponent	Installasjonskanal
Installasjonssystem	Kanal
Fargetone	Hvit (NCS 0401-Y62R)
Antall Pr. Sett	10 m
Marked	Komersielle bygninger

Komplementær

Romoppdeling	Et kammer
Kanaldimensjoner	100 x 52 mm
Kanalmaterial	Plast
Frontåpning	80 mm
Festemetode	Av brak Med skruer
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Sideprofiltype	C-profil
Lengde	2500 mm
Høyde	100 mm
Bredde	52 mm

Miljø

Godkjenninger	CE
Standarder	EN 50085-1:1997/A1 EN 50085-1:1998 KEMA 55A:1984 SS 424 10 02:1993
Omgivelsestemperatur Drift	-20...60 °C
Ip-Grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,200 cm

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	9,500 cm
Pakke 1 Vekt	250,000 cm
Package 1 Weight	1,800 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	192
Pakke 2 Høyde	87,500 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	260,000 cm
Pakke 2 Vekt	400,000 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	SE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer