

Produktdatablad

Spesifikasjoner



PratiKa støpsel - rett - 63 A - 3P + E - 200...250 V AC - IP67

El-nummer:
1501642 81379

EAN: 3303430813798

Teknisk informasjon

Serie	Mureva
Produkt Eller Type Komponent	Wander plug
Kortnavn Utstyr	Mureva plug
Plugg, Sokkel Kategori	Lav spenning
Antall Poler	3P + E
Type Nettverk	AC
Standard Plugg	Industriell

Komplementær

Plugg, Socket, Kontrollstasjonen Form	Rett
[In] Merkestrøm	63 A
[Ue] Merkespenning	200...250 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Jordingspunkt,Mot Klokka	9 t
Plugg, Socket Materiale	Kapsling: self-extinguishing engineering polymer
Kontaktmateriale	Pins: fornikklet messing
Tilkoblinger	Festeskrue
Kabelverrsnitt	6...25 mm²
Kabelens Ytre Diameter	17...31 mm
Kabelinngang	Nippel
Gjengetype	Pg 36
Vekt	0,736 kg
Høyde	265 mm
Bredde	110 mm
Dybde	110 mm
Farge	Grå (RAL 7035)
Spennings Farge	Blå

Miljø

Standarder	IEC 60309-1 IEC 60309-2
Ip-Grad	IP67 i samsvar med IEC 60529

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to EN 62262
Brannmotstand	850 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Relativ Fuktighet	50 % på 40 °C 70 % på 30 °C 90 % på 20 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur For Drift	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	11,2 cm
Pakke 1 Bredde	11,2 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 cm
Package 1 Weight	734,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,827 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer