

Produktdatablad

Spesifikasjoner



iCT+ 20A 1NO 230VAC AUT/MAN

El-nummer:
4190006A9C15031

EAN: 3606480376962

Teknisk informasjon

Range Of Product	Acti9
Produktnavn	Acti9 iCT+
Produkt Eller Type Komponent	Kontaktor
Kortnavn Utstyr	iCT+
Applikasjon	Kontrollkrets
Poles	1P
[Ie] Nominell Driftsstrøm	20 A AC-7A 20 A AC-7B
Kontakttype	1 NO
Type Nettverk	AC
Kontrolltype	Fjernkontroll og manuell kontroll
Styrespenning	230 V AC 50 Hz

Komplementær

Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50 Hz
Maks Effekt	3,6 kW på 250 V AC
[Ui] Isolasjonsspenning	300 V
Styrestrøms Type	Permanent
Switching Frequency	6 switching operation/minute
Lokal Varsling	Color indicator
Hold-In Power Consumption Va	1,1 VA
Starteffekt (Va)	11 VA
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	60 mm
Vekt	70 g
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	5000000 sykluser

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Elektrisk Levetid	5000000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm² stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 1,5 mm² fleksibel med endehylse Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm² stiv Tunnel type klemme2 kabel (kabler) 2,5 mm² fleksibel Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm² stiv Tunnel type klemme1 kabel (kabler) 4 mm² fleksibel
Tiltrekningsmoment	1 N.m
Avmantlings Lengde	10 mm
Produktkompatibilitet	No auxiliary
Kompatibilitetskode	ICT+
Marked	Komersielle bygninger Bolig

Miljø

Standarder	EN 60669-2-1
Produktsertifikater	NF
Støynivå	10 dB
Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	−5...55 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,0 cm
Pakke 1 Bredde	7,0 cm
Pakke 1 Vekt	9,3 cm
Package 1 Weight	89,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S02
Antall Enheter I Pakke 2	63
Pakke 2 Høyde	15 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	5,93 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti

18 months

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

	Kvikksølvfri	
	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
	Halogenfrie Plastdeler Og Kabler I Produkt	
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon	
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.	