



CDS 1 FAS 2 KANAL
MAKS,VOKTER

El-nummer:
4180001 A9C15908

EAN: 3606480376863

Teknisk informasjon

Range Of Product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 CDS
Produkt Eller Type Komponent	Load-shedding contactor
Kortnavn Utstyr	CDS
Antall Kanaler	2
Kontroll Og Overvåking Typen	Cascade
Antall Poler	1P

Komplementær

Instillingsområde	75 45 20 90 5 10 30 60 50 40 15 25
Strømforbruk I Va	12 VA
[Ue] Merkespenning	230 V AC - 15...10 % på 50/60 Hz
Merkestrøm	15 A for uprioritert krets Justerbar fra 5 til 90 A for prioritet krets
Lokal Varsling	Load-shedding indication: 2 LEDs (Gul)
Montering	35 mm symmetrical DIN rail Veggmontert Montering i panel
9 Mm Polbredde	10
Tilkoblingsklemmer	Uprioritert krets: skrutilkobling2,5...10 mm² fleksibel Uprioritert krets: skrutilkobling2,5...10 mm² stiv Prioritet krets: skrutilkobling10...35 mm² fleksibel Prioritet krets: skrutilkobling10...50 mm² stiv
Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529
Høyde	77 mm
Bredde	90 mm
Dybde	60 mm
Vekt	0,3 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Tiltrekningsmoment	Uprioritert krets: 2 N.m Prioritet krets: 3,5 N.m
Avmantlings Lengde	12 mm 13 mm

Miljø

Standarder	EN 50081-1 NF C 61-750 EN 50081-2
Omgivelsestemperatur Drift	-5...55 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,2 cm
Pakke 1 Bredde	8,4 cm
Pakke 1 Vekt	10,0 cm
Package 1 Weight	298,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	8,465 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

	Kvikksølvfri	
	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
	Halogenfrie Plastdeler Og Kabler I Produkt	
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon	
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.	