

Spesifikasjoner



El-nummer:

1605195

A9C65440

EAN: 3606480455186

Applikasjon	Kontroll Distribusjon
Serie	Acti9
Produktnavn	Reflex iC60
Kortnavn Utstyr	Reflex iC60H
Produkt Eller Type Komponent	Integrated control circuit breaker
Antall Poler	4P
Antall Poler Med Vern	4
Type Nettverk	AC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	C

[In] Merkestrøm	40 A
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Kode For Bryteevne	H
Bryteevne	30 kA Icu på 220...240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 15 kA Icu på 380 - 415 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Fjernkontroll med puls PÅ / AV-knappen Fjernkontroll med kontinuerlig komando Kipp
Styrestrøms Type	Impuls Holdt svært lav spenning Permanent
Lokal Varsling	Rød LED: feil Green LED: device ON Flashing LED: device ready Flashing LED: device overheat Flashing LED: device tripped
Styrespenning	230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz 48 V AC 50/60 Hz 24 V DC 48 V DC
[Us] Merkespenning	230 V AC på 50/60 Hz
Monteringsmetode	Fast

Montering	35 mm symmetrical DIN rail
9 Mm Polbredde	13
Høyde	84 mm
Bredde	117 mm
Dybde	77 mm
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	50000 sykluser
Elektrisk Levetid	AC-1: 50000 sykluser AC 50 Hz
Tilpasset For Hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse Av Låsemuligheter	Hengelås i OFF stillig
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk
Produktkompatibilitet	Med PLS

Miljø

Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Forurensninggrad	3
Tropisk Beskyttelse	2
Relativ Fuktighet	93 % på 40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,2 cm
Pakke 1 Vekt	16,5 cm
Package 1 Weight	880,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	12,454 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

- ✓

Kvikksølvfri
- ✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja
- ✓

Halogenfrie Plastdeler I Produkt

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt