

Spesifikasjoner



El-nummer:

A9C70344

EAN: 3606480675683

Range Of Product	Acti9
Produkt Eller Type Komponent	Automatic recloser auxiliary
Kortnavn Utstyr	ARA iID
Signalkontakt Type	2 OF potensialfri kontakt
Signalkrest Spenning	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Start/Stop	Hemming av automatisme permanent 230 V AC 50/60 Hz Ultimate reclosing impuls 230 V AC 50/60 Hz
Ingangsstrøm	5 mA
Varighet På Impuls	>= 200 ms styrekrets
Responstid	< 500ms
[Us] Merkespenning	230 V AC 50/60 Hz
Strømforbruk I W	2 W
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV
Verdien Av Innstillingen	Program 1: 15 reclosing attempts, long fixed cycle
Lokal Varsling	Blinkende Orange LED: Ikke operativ Blinkende grønn LED: normal drift Blinkende rød LED: reclosing cycle in progress Fixed rød LED: automatic recloser locked
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Nei
9 Mm Polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	470 g
Farge	Hvit
Elektrisk Levetid	5000 sykkluser
Tilpasset For Hengelås	Låsbar med hengelås

Avmantlings Lengde	Strømforsyning: 10 mm for Bunn connection Inngang: 10 mm for Bunn connection Utgang: 8 mm for Topp connection
Tiltrekningsmoment	Strømforsyning: 1 N.m Inngang: 1 N.m Utgang: 0,7 N.m
Kompatibel Med	Acti 9 Acti9 iID residual current circuit breaker (RCCB)
Kompatibilitet	4P iID

Miljø

Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk Beskyttelse	2
Relativ Fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,0 cm
Pakke 1 Bredde	11,0 cm
Pakke 1 Vekt	16,0 cm
Package 1 Weight	509,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	7,55 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
-------------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
----------------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

- ✓

Kvikksølvfri
- ✓

Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)
- ✓

Halogenfrie Plastdeler I Produkt

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt