

Produktdatablad

Spesifikasjoner



vender - iSSW - 1 NO + 1NC - 20A -
250 V AC - 2 posisjoner

El-nummer:
1419366 A9E18072

EAN: 3606480088490

Teknisk informasjon

Range Of Product	Acti9
Produktnavn	Acti 9 iSSW
Produkt Eller Type Komponent	Changeover switch
Kortnavn Utstyr	iSSW
Applikasjon	Elektrisk krets kontroll
Antall Poler	2P
Kontakttype Og Sammensetning	1 NO + 1 NC
[Ue] Merkespenning	250 V AC 50/60 Hz
Standarder	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Komplementær

[Ie] Nominell Driftsstrøm	20 A
Start/Stopp	Kipp 2 posisjoner
Merking	0 - 1
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 Mm Polbredde	2
Høyde	82 mm
Bredde	18 mm
Dybde	75 mm
Farge	Hvit
Elektrisk Levetid	AC-22: 30000 sykluser Cos Phi=0.8
Tilkoblingsklemmer	Forskjøvet tunnel terminal (downside) 2 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² fleksibel Forskjøvet tunnel terminal (downside) 2 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² stiv uten
Avmantlings Lengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m

Miljø

Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529
Tropisk Beskyttelse	2
Forurensninggrad	3

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur Drift	−20...50 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−40...70 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,000 cm
Pakke 1 Bredde	2,000 cm
Pakke 1 Vekt	8,500 cm
Package 1 Weight	45,000 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	10,000 cm
Pakke 2 Bredde	8,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,000 cm
Pakke 2 Vekt	606,000 g
Enhetsstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	5,851 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	BE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)	
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.	