

Spesifikasjoner



El-nummer:

A9L16300

EAN: 3606480387128

Range Of Product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iQuick PRD
Produkt Eller Type Komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn Utstyr	iQuick PRD8r
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	KEMA-KEUR NF
Antall Poler	3P + N
Signal For Fjernbetjening	Med
Type Signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Over spenningsvern Type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TT TN-S

Overspenningsavleder Klasse	Type 2 + 3
Overspenningsavleder Teknologi	MOV + GDT
[Ue] Merkespenning	230/400 V AC (+/- 10 %) på 50/60 Hz
[In] Nominal Discharge Current	Felles modul: 2 kA (L/PE) Felles modul: 2 kA (N/PE) Differential mode: 2 kA (L/N)
[Imax] Maximum Discharge Current	Felles modul: 8 kA L/PE Felles modul: 8 kA N/PE Differential mode: 8 kA L/N
[Uoc] Åpen Krets Spenning	10 kV type 3 felles modul L/PE 10 kV type 3 felles modul N/PE 10 kV type 3 differential mode L/N
[Uc] Maksimal Kontinuerlig Driftsspenning	Felles modul: 264 V N/PE Felles modul: 350 V L/PE Differential mode: 350 V L/N
[Opp] Overspenningsvern Nivå	Felles modul <1,5 kV type 2 L/PE Felles modul <1,7 kV type 2 N/PE Differential mode <1,2 kV type 2 L/N Felles modul <1,4 kV type 3 L/PE Differential mode <1,4 kV type 3 L/N Felles modul <1,5 kV type 3 N/PE

Adskillertype	Integrert effektbryter - Icu 25 kA
Signalkrest Spenning	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne)
9 Mm Polbredde	14,6
Høyde	94 mm
Bredde	131,5 mm
Dybde	75,9 mm
Vekt	0,84 kg
Farge	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (downside) 2,5...25 mm² Tunnel type klemme (upside) 2,5...25 mm²
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m

Miljø

Ik Beskyttelsesklasse	IK05 conforming to IEC 62262
Relativ Fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...70 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,0 cm
Pakke 1 Bredde	10,0 cm
Pakke 1 Vekt	15,0 cm
Package 1 Weight	874,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	11,083 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

- ✓

Kvikksølvfri
- ✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja
- ✓

Halogenfrie Plastdeler Og Kabler I Produkt

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer