



Vigi C120 - jordfeilmodul - 2P - 300 mA - A-klasse SI

El-nummer:
1635416 A9N18556

EAN: 3606480376597

Teknisk informasjon

Produkt Eller Type Komponent	Add-on residual current devices
Kortnavn Utstyr	Vigi C120
Antall Poler	2P
[In] Merkestrøm	125 A
Type Nettverk	AC
Jordfeil Følsomhet	300 mA
Jordfeilbryter Tidsforsinkelse	Valgbar
Jordfeilvern Klasse	Type A-SI

Komplementær

Plassering Av Utstyr I Systemet	Utgang
Nettverksfrekvens	50 Hz
[Ue] Merkespenning	230...415 V AC 50 Hz
Jordfeil Utløsning Teknologi	Spenningsuavhengig
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med IEC 60947-1
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Monteringsmetode	Klips på
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Elektrisk Forbindelse Med Mcb	By screws
9 Mm Polbredde	7
Høyde	95 mm
Bredde	117 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,325 kg
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Tilkoblingsklemmer	Tunnelklemmer1...35 mm² fleksibel Tunnelklemmer1...50 mm² stiv
Avmantlings Lengde	15 mm
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	EN 61009 IEC/EN 61009-2-1
Ip-Grad	IP20
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947-2
Omgivelsestemperatur For Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,2 cm
Pakke 1 Bredde	13,5 cm
Pakke 1 Vekt	13,8 cm
Package 1 Weight	388,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	3,591 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.