

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Automatsikring C60H-DC 1A 1P/C

El-nummer:
1662051 A9N61501

EAN: 3606480424038

Teknisk informasjon

Serie	Acti9
Produktnavn	Acti 9 C60H-DC
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	C60H-DC
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	1P
Antall Poler Med Vern	1
[In] Merkestrøm	1 A på 25 °C
Type Nettverk	DC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	C
Bryteevne	10 kA Icu på 220 V DC i samsvar med EN 60947-2 10 kA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2 6 kA Icu på 250 V DC i samsvar med EN 60947-2 6 kA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2 20 kA Icu på 110 V DC i samsvar med EN 60947-2 20 kA Icu på 110 V DC i samsvar med IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med EN 60947-2 Kategori A i samsvar med IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med IEC 60947-2 Ja i samsvar med EN 60947-2

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	250 V DC
[Ics] Service Bryteevne	15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 110 V DC 15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 110 V DC 4,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC 4,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC 7,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC 7,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V DC i samsvar med IEC 60947-2 500 V DC i samsvar med EN 60947-2
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med EN 60947-2 6 kV i samsvar med IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal Varsling	PÅ/AV indikasjon

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Monteringsmetode	Fast
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Kam Samleskinne Fordelingsblokk Kompatibilitet	Topp eller bunn: Standard
9 Mm Polbredde	2
Vekt	0,128 kg
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Elektrisk Levetid	3000 sykluser L/R = 2 ms
Tilpasset For Hengelås	Låsbar med hengelås
Beskrivelse Av Låsemuligheter	I posisjon O
Tiltrekningsmoment	Hovedstrøm: 2,5 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse	Uten

Miljø

Standarder	EN 60947-2 IEC 60947-2
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN 60947-2 3 i samsvar med IEC 60947-2
Overspenningskategori	IV
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-2
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur For Drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,0 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	111,0 g

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓

Fri For Giftige Tungmetaller

✓

Kvikksølvfri

✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer