

Produktdatablad

Spesifikasjoner



iID - jordfeilbryter - 4P - 63A - 30mA - A-type

El-nummer:
1612165 A9Z21463

EAN: 3606480443251

Teknisk informasjon

Serie	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iID
Produkt Eller Type Komponent	Residual current circuit breaker (RCCB)
Kortnavn Utstyr	iID
Antall Poler	4P
Plassering Av Nøytral	VENSTRE
[In] Merkestrøm	63 A
Type Nettverk	AC
Jordfeil Følsomhet	30 mA
Jordfeilbryter Tidsforsinkelse	Momentan
Jordfeilvern Klasse	Type A

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	380 - 415 V AC 50/60 Hz
Jordfeil Utløsning Teknologi	Spenningsuavhengig
Rangert Bryte Og Lage Kapasitet	Idm 1500 A Im 1500 A
Betinget Merkekontaktslutningsstrøm	10 kA
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Monteringsmetode	Klips på
Montering	DIN skinne
9 Mm Polbredde	8
Høyde	91 mm
Bredde	72 mm
Dybde	73 mm
Vekt	0,37 kg
Farge	Hvit
Mekanisk Levetid	20000 sykluser

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Elektrisk Levetid	AC-1: 15000 sykluser
Beskrivelse Av Låsemuligheter	Utstyr for hengelås
Tilkoblingsklemmer	Dobbel terminal front1...35 mm² stiv Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel Dobbel terminal front1...25 mm² fleksibel med endehylse Dobbel terminal bakside1...25 mm² stiv Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel Dobbel terminal bakside1...16 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlings Lengde	14 mm for topp eller bunn connection
Tiltrekningsmoment	3,5 N.m topp eller bunn

Miljø

Standarder	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3
Elektromagnetisk Kompatibilitet	8/20 µs impulsmotstand, 250 A i samsvar med EN/IEC 61008-1
Omgivelsestemperatur For Drift	-25...60 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	8,500 cm
Pakke 1 Bredde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	7,500 cm
Package 1 Weight	427,000 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	11,954 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Halogenfrie Plastdeler I Produkt	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer