

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Endehylse 16mm2 norm

DZ5CE160

EAN: 3389110537062

### Teknisk informasjon

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Produktspekter               | Linergy        |
| Produkt Eller Type Komponent | Kabelende      |
| Kabelendehylse Størrelse     | Medium         |
| Standarder                   | DIN 46228-1    |
| Forpakning                   | Individual bag |
| Antall Pr. Sett              | Sett á 100     |
| Kabeltverrsnitt              | 16 mm²         |

### Komplementær

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Type Kabelende       | Enleder                       |
| Tilleggsinformasjon  | Uisolerte                     |
| Innfatningsmateriale | Halogen-fri plast             |
| Rørmateriale         | Kobber i samsvar med ISO 1337 |
| Antall Kabler        | 1                             |
| Awg Måler            | AWG 6                         |
| Bezel Størrelse      | Ø 7.5 mm                      |
| Rør Diameter         | 5,8 mm                        |
| Lengde               | 18 mm                         |
| Rør Lengde           | 18 mm                         |

### Miljø

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur Drift | -20...105 °C |
|----------------------------|--------------|

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE      |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 0,400 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 0,400 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 1,400 cm |
| Package 1 Weight         | 0,600 g  |
| Enhetsstype Pakke 2      | BB1      |
| Antall Enheter I Pakke 2 | 100      |

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Pakke 2 Høyde            | 3,000 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 5,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 13,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 63,000 g  |
| Enhetsstype Pakke 3      | S02       |
| Antall Enheter I Pakke 3 | 5000      |
| Pakke 3 Høyde            | 15,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 3,572 kg  |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | DE |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

|   |                                  |    |
|---|----------------------------------|----|
| ✓ | Reach Fri For Svhc               |    |
| ✓ | Fri For Giftige Tungmetaller     |    |
| ✓ | Kvikksølvfri                     |    |
| ✓ | Informasjon Om Rohs-Unntak       | Ja |
| ✓ | Pvc-Fri                          |    |
| ✓ | Halogenfrie Plastdeler I Produkt |    |

Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                                            |
| Eu Rohs-Direktiv      | I samsvar<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>                                                                             |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)                |
| Weee                  | Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |
| Produktets Livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                        |