



Battery Breaker Kit, 630A, one circuit breaker for Easy UPS 3M/3L

E3MBBK100K200H

Oversikt

Presentasjon	Battery breaker kit that controls DC voltage sent from third party battery solutions to the UPS.
Leveringstid	Usually Ships within 6 Weeks

Teknisk informasjon

Batteritype	VRLA
Tilgjengelig Utstyr	Installation guide

Batteri og levetid

Number Of Battery Free Slots	0
Number Of Battery Filled Slots	0
Montering Av Enhet	Enclosed battery cabinet
Batterikraft I Vah	0 VAh

Fysisk

Høyde	53 cm
Bredde	32 cm
Dybde	23 cm
Vekt	13 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Driftshøyde	0...4921 ft
Relativ Fuktighet	0...95 % ikke-kondenserende

Forpakkingsinformasjon

Enhetsype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	80 cm
Pakke 1 Bredde	57 cm
Pakke 1 Vekt	50 cm
Package 1 Weight	29 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

 Fri For Giftige Tungmetaller

 Kvikksølvfri

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Reach-Regelverk [REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv [Samsvar med unntak](#)

Kinas Rohs-Forskrift [Kinas RoHS-erklæring](#)
Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon