


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Easy UPS 3S Cold Start Kit

El-nummer:  
6601524

E3SOPT004

### Oversikt

|              |                                                                                                                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presentasjon | Cold start kit that enables the Easy UPS 3S UPS to start up on battery power. The kit includes a cold start board, button, and cables. |
| Leveringstid | Usually Ships within 6 Weeks                                                                                                           |

### Fysisk

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Høyde            | 2,4 cm             |
| Bredde           | 2,1 cm             |
| Dybde            | 6,3 cm             |
| Vekt             | 0,1 kg             |
| Monteringsmetode | Not rack-mountable |

### Miljømessig

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Omgivelsestemperatur Drift       | 0...40 °C                   |
| Relativ Fuktighet                | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Driftshøyde                      | 0...3333 ft                 |
| Omgivelsestemperatur For Lagring | -15...40 °C                 |
| Storage Relative Humidity        | 0...95 % ikke-kondenserende |
| Storage Altitude                 | 0,00...15240,00 m           |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Enhetsstype Pakke 1      | PCE    |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1      |
| Pakke 1 Høyde            | 2,4 cm |
| Pakke 1 Bredde           | 6,3 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 2,1 cm |
| Package 1 Weight         | 0,1 kg |

### Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Bærekraft

**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

## Tilfredshetsresultater

 Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Reach-Regelverk

[REACH-erklæring](#)

Eu Rohs-Direktiv

Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)  
Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon