Produktdatablad

Spesifikasjoner

EVlink Smart Wallbox Elbillader med T2S 7 22 kW RFID

El-nummer:

1502330 EVB1A22P4RI

Utgikk: 12. jan. 2024

Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 30. juli 2025

Utgått

EAN: 3606480935237

Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Smart Wallbox
Produkt Eller Type Komponent	Ladestasjon
Kortnavn Utstyr	EVB1
Antall Poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for hovedstrøm
Monteringsmetode	Montering på ladestolpe Veggmontert
Produktserie	Standard
Rated Supply Voltage	380...415 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz
Max Power	22 kW 32 A 380...415 V 7,4 kW 32 A 222...240 V
Adgangskontroll	Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 14443 A og B Brikke RFID i samsvar med ISO/IEC 15693 Brikke RFID i samsvar med ISO 14443-4 A

Komplementær

Socket-Outlet Number	1
Type Utgang	Høyre side T2 med barnevern uttak / Sølvbelagte kontakter
Jordingssystem	IT. (For Renault Zoe, TT Kompatibel IT med ekstra isolasjontrafo på strømforsyningen TN-S) TT TN-S
Antall Innganger	6
Type Konnektor	RS485 for måling Modbus 3 RJ45 for Ethernet LAN connection
Inngangstype	Binær for Effektbegrensning lukke kontakt Binær for Forsinket lading lukke kontakt
Start/Stopp	kan være styrt av eksternt 1 flerfarget indikatorlampe, funksjon: Stopp/restart
Lokal Varsling	1 flerfarget LED, funksjon: status indikasjon
Kommunikasjonsport Protokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Frittstående Clustered architecture

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Operation And Maintenance	Ladedetaljer Laststyring Diagnostisere funksjoner
Webserver	Innebygd
Ethernet Service	Konfigurasjon via web server
Høyde	480 mm
Bredde	331 mm
Dybde	170 mm

Miljø

Standarder	IEC 62196-1 IEC 62196-2 IEC 61851-22 IEC 61851-1
Produktsertifikater	CE CB RCM
Ip-Grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur For Drift	−30…50 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	−40…80 °C
Relativ Fuktighet	5…95 %
Vekt	6,2 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)

Forpakningsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	27,000 cm
Pakke 1 Bredde	40,000 cm
Pakke 1 Vekt	54,000 cm
Package 1 Weight	8,531 kg
Enhetstype Pakke 2	P06
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	60,000 cm
Pakke 2 Lengde	80,000 cm
Pakke 2 Vekt	43,032 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR

Garantiperiode

Garanti	18 måneder

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO_2-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

Les mer om Green Premium >

Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >

Transparens RoHS/REACh

Tilfredshetsresultater

Kvikksølvfri	
Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACh-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS–erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt