

Produktdatablad

Spesifikasjoner



EVlink PKG STD FLOOR 32A 3PH T2-TF

EVF2S22P2F

! Utgikk: 13. mars 2023

! Ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2023

! Utgått

EAN: 3606485442983

Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink parking
Produkt Eller Type Komponent	Ladestasjon
Kortnavn Utstyr	EVF2
Antall Poler	3P + N for hovedstrøm 1P + N for styrekrets
Monteringsmetode	Bakkemontert
Produktserie	Standard
Rated Supply Voltage	230 V AC 50/60 Hz styrekrets 380 - 415 V AC 50/60 Hz hovedstrøm
Jordingssystem	IT TN TT
Socket-Outlet Number	2
Socket-Outlet Type	Venstre: T2 / Sølvbelagte kontakter Høyre: TF / Sølvbelagte kontakter
Maks Forsyningsstrøm	32 A for T2 10 A for TF
Max Power	22 kW for T2 2,3 kW for TF

Komplementær

Start/Stopp	2 rød trykknapp, funksjon: stopp 2 grønn indikatorlampe, funksjon: Start/Lås opp dekklokk
Lokal Varsling	Belastning på: 2 LED (grønn) (blinkende) på side Tilgjengelig: 2 LED (grønn) på front Reservert: 2 LED (oransje) på front Ikke operativ: 2 LED (rød) på front
Kommunikasjonsport Protokoll	OCPP 1.6
Configuration /Architecture	Frittstående Clustered architecture
Operation And Maintenance	Diagnostisere funksjoner Status effektbryter Brukerstyrt konfigurasjon Laststyring Ladedetaljer Utsatt start
Webserver	Innebygd

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ethernet Service	Konfigurasjon via web server
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22
Produktsertifikater	CE EV Ready CB ZE Ready
Høyde	1146 mm
Bredde	413 mm
Dybde	220 mm
Vekt	50 kg
Farge	Front: Hvit (RAL 9003) Side: grå (RAL 7016)

Miljø

Ip-Grad	IP54 belastning av i samsvar med IEC 61851-1 IP54 belastning på i samsvar med IEC 61851-1
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 Ladestasjon i samsvar med IEC 61851-22 IK10 Stikkontakt: T2 i samsvar med IEC 61851-22 IK08 Stikkontakt: TF i samsvar med IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur For Drift	-30...40 °C i samsvar med IEC 61851-22
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...80 °C
Driftshøyde	0...2000 m i samsvar med IEC 61851-22
Relativ Fuktighet	0...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	38,0 cm
Pakke 1 Bredde	45,0 cm
Pakke 1 Vekt	130,0 cm
Package 1 Weight	44,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt