

Produktdatablad

Spesifikasjoner



EVlink Wallbox Plus elbillader med T2 uttak - 11 kW og RDC-DD 6 mA DC vern.

EI-nummer:

1502625

EVH3S11P02K

! Utgått

! Utgikk: 13. mars 2023

! Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 5. feb. 2027

EAN: 3606489741464

Teknisk informasjon

Serie	EVlink
Produktnavn	EVlink Wallbox Plus
Produkt Eller Type Komponent	Ladestasjon
Kortnavn Utstyr	EVH3
Antall Poler	3P + N
Monteringsmetode	Veggmontert
Max Power	11 kW 16 A
Number Of Charge Point	1
Connection To The Vehicle	Uttak T2 høyre side
Adgangskontroll	Nøkkel

Komplementær

Rated Supply Voltage	380...415 V AC 50/60 Hz
Jordingssystem	IT with the addition of an isolating transformer when required by certain vehicles TT TN-S
Antall Innganger	1
Inngangstype	Kontakt for Effektbegrensning Kontakt for Forsinket lading Digital for dynamisk energistyring to connect to French electronic electricity meters in single-phase
Start/Stopp	1 hvit Knapp, funksjon: Stopp/restart 1 grønn Knapp, funksjon: låse opp kabel
Lokal Varsling	1 flerfarget varsellampe, funksjon: status indikasjon
Høyde	480 mm
Bredde	331,5 mm
Dybde	170 mm
Vekt	5,7 kg
Farge	Hvit (RAL 9003) Grå (RAL 7016)
Standarder	IEC 61851-1 IEC 61851-22 IEC 62196-1 IEC 62196-2

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	CE CB
---------------------	----------

Miljø

Ip-Grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Omgivelsestemperatur For Drift	-30...50 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...80 °C
Relativ Fuktighet	5...95 %

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	25,0 cm
Pakke 1 Bredde	39,5 cm
Pakke 1 Vekt	53,5 cm
Package 1 Weight	8,4 kg
Enhetsstype Pakke 2	P06
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	75 cm
Pakke 2 Bredde	80 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	33,6 kg
Pakke 3 Høyde	75 cm

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt