

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Galaxy VM UPS Modular Battery Cabinet wide up to 12 strings

GVMMODBCW

Oversikt

Presentasjon	Wide modular battery cabinet with up to a 12 string modular battery capacity. To be used with GVMMBTU battery string. Batteries are not included in the SKU and must be purchased separately.
Leveringstid	Usually Ships within 2 Weeks

Teknisk informasjon

Main Input Voltage	480 V 3 faser
Batteritype	VRLA
Tilgjengelig Utstyr	Installation guide

Batteri og levetid

Batteriplasering	Battery cabinet
Number Of Battery Free Slots	12
Number Of Battery Filled Slots	0
Montering Av Enhet	Enclosed battery cabinet
Batterispenningen	480 V

Fysisk

Farge	Hvit
Høyde	197 cm
Bredde	70 cm
Dybde	85,4 cm
Vekt	210 kg

Input

Nettverksfrekvens	40...70 Hz
-------------------	------------

Overenstemmelse

Standarder	EN/IEC 62040-3 FCC part 15 class A OSHPD UL 1778
------------	---

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
----------------------------	-----------

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Driftshøyde	0...3333 ft
Relativ Fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...40 °C
Storage Altitude	0,00...14999,82 m
Storage Relative Humidity	0...95 %

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	215 cm
Pakke 1 Bredde	106 cm
Pakke 1 Vekt	99 cm
Package 1 Weight	252 kg

Garantiperiode

Garanti	1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
---------	---

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens

Ressursutnyttelse



Energieffektivt Produkt



Take-Back Program Available

Tilfredshetsresultater



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv

Samsvar med unntak

Kinas Rohs-Forskrift

[Kinas RoHS-erklæring](#)

Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)