

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Magelis HMIGTU - Open Box pour écran tactile HMIDT

El-nummer: 4500402 HMIG5U2

EAN: 3606481213785

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony GTU
Produkt Eller Type Komponent	Base enhet
Kortnavn Utstyr	Åpen Boks
Serie Kompatibilitet	Harmony GTU
[Us] Matespenning	12...24 V DC strømforsyning

Komplementær

Integrert Tilkoblingstype	Ethernet TCP/IP med 2 RJ45 COM1 serial link RJ45 RS485, overføringsrate: 110...115200 bit/s COM2 serial link SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485, overføringsrate: 110...115200 bit/s Auxiliary port tilkoplingsblokk Expansion unit feltbuskortet USB 2,0 port mini B USB DVI-D video port DVI-D Mikrofon mini-jack USB 2,0 port med 3 USB type A
Kommunikasjonsport Protokoll	Modbus Modbus TCP/IP Uni-telway
Operativsystem	Windows Embedded 7
Programvarepakke	Internet Explorer Vijeo Citect web client Vijeo Designer run time .NET framework 4.0 Adobe PDF reader Multimedia player Office reader VNC client/server
Prosesor Navn	Intel X86 1.33 GHz
Datalagring Utstyr	32 GB CFast kort
Ethernetport	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Minnebeskrivelse	512 kB NVRAM backup minne 2 GB RAM intern
Type Nedkjøling	Naturlig konveksjon
Bredde	188 mm
Høyde	131 mm
Dybde	45 mm
Vekt	0,9 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	CSA C22.2 No 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 Class I division 2 CSA C22.2 No 213 IEC 61132-2
Produktsertifikater	CE CULus ATEX IEC-Ex RCM GL KC CUL EAC ABS BV CCS DNV LR RINA UKCA UKEX
Omgivelsestemperatur For Drift	0...60 °C
Omgivende Lufttemperatur For Oppbevaring	-20...60 °C
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 61131-2 ed.3
Relativ Fuktighet	10...90 % ikke-kondenserende
Driftshøyde	2000
Vibrasjonsmotstand	3.5 mm konstant amplitude (f = 5...9 Hz) i samsvar med IEC 61131-2 9.8 m/s² (f = 9...150 Hz) i samsvar med IEC 61131-2
Elektromagnetisk Kompatibilitet	Immunitetstest for elektrostatisk utladning nivå 3 conforming to IEC 61000-4-2

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,1 cm
Pakke 1 Bredde	21,0 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 cm
Package 1 Weight	1,262 kg
Enhetsstype Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Lengde	60,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,862 kg
Antall Enheter I Pakke 3	48
Pakke 3 Høyde	80,0 cm
Pakke 3 Bredde	120,0 cm
Pakke 3 Lengde	105,0 cm
Pakke 3 Vekt	79,344 kg

Garantiperiode

Garanti

18 måneder



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓ Kvikksølvfri

✓ Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)


Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions



- 1 Front
- 2 Left
- 3 Bottom