

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thorsman 50W LED arb.lampe 2u

EI-nummer:

3205005

IMT33108

! Utgikk: 31. aug. 2021

EAN: 3606480880520

! Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Thorsman
Produktnavn	Thorsman 50 LED
Produkt Eller Type Komponent	Arbeidslampe
Lyskilde	120 x SMD LED 5630 50 W

Komplementær

Installasjonstype	Innendørs Utendørs
[Ue] Merkespenning	100...240 V
Type Nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
Plugg Pol Konfigurasjon	2P + E
Plugg Standard	Schuko/FR
Standard Plugg	Schuko Nordisk
Antall Strømuttak	2
Lysstrøm	4000 lm
Lampelevetid	50000 t
Fargegjengivelse	R _a =80
Lydpuls-Vinkel	100 °
Kabelisolasjonsmateriale	Neopren
Materiale	TPE (termoplastisk elastomer) ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Elektrisk Tilkobling	Strømledning H07RN-F3G1.5 3 m
Høyde	300 mm
Bredde	305 mm
Dybde	117 mm
Vekt	2,42 kg
Gjeldende Land	Sverige Nederland Finland Norge

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljøegenskaper	Dustproof Sprutsikker
Ip-Grad	IP54
Ik Beskyttelsesklasse	IK07
Godkjenninger	CE
Omgivelsestemperatur Drift	-25...40 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13 cm
Pakke 1 Bredde	31 cm
Pakke 1 Vekt	36,5 cm
Package 1 Weight	2,755 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------



Green Premium™-merket er Schneider Electric's forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer