

Produktdatablad

Spesifikasjoner



OptiLine Mini 18x20mm med dobbelsidig teip, 1 rom, PVC, renhvit

EI-nummer:
1215352

ISM14325P

EAN: 3606480682995

Teknisk informasjon

Produktspekter	OptiLine
Installasjonssystem	Kanal
Product Type	Mini kanal
Trunking Type	Mini kanal

Komplementær

Kanalmaterial	Plast
Romoppdeling	Et kammer
Colour	Hvit (RAL 9003)
Trunking Dimension	18 x 20 mm
Festemetode	Forhåndshullet festehull 100 mm Strømkabel: skruemontert Lavspenningskabelen: bonding tape
Materiale	PVC (polyvinyl chloride)
Quantity Per Package	42 m
Operating Temperature	-15...60 °C
Lengde	2100 mm
Høyde	20 mm
Bredde	18 mm

Miljø

Standarder	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Ip-Grad	IP40
Ik Beskyttelsesklasse	IK07

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	100 cm
Package 1 Weight	304 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Enhetstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	1512
Pakke 2 Høyde	45,0 cm
Pakke 2 Bredde	120,0 cm
Pakke 2 Lengde	215,0 cm
Pakke 2 Vekt	484,648 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	GB
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer