


Produktdatablad

Spesifikasjoner



KT 3X1350CU MATEBOKS EL N1

KTC1350EL31

EAN: 3606485064963

Teknisk informasjon

Serie	Canalis
Produktnavn	KT
Produkt Eller Type Komponent	Side feeder trunking
Kortnavn Utstyr	KTC
Applikasjon	Mater lengde
Forsyning	Dry-type transformer
Materiale	Kobber
[Ie] Nominell Driftsstrøm	1350 A på 35 °C
Plassering Av Nøytral	Høyre
Earth Conductor	Standard jording
Short-Circuit Level	Standard versjon
Tilgjengelig Utstyr	Trunking unit

Komplementær

Kapslingsmateriale	Polyester film
Kontaktmateriale	Kopper
[Ue] Merkespenning	1000 V
Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ui] Isolasjonsspenning	1000 V
[Icw] Merke korttidsstrøm	50 kA
[Ipk] Rangert Peak Tåle Strøm	110 kA
Strålings Magnetfelt	0,5 µT
Termisk Belastning Grense	2500000 kA².s
Thdi	15...33 % 1000 A 0...15 % 1350 A
Maksimalt Spenningsfall	<0,0031 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,0034 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,0033 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,0031 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Monteringsmetode	Med skruer
Montering	Plate
Polarity	3L + PE
Antall Uttakspunkter	0

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Dimensjonstype	Lagd til mål
Senteravstand Fane	390...700 mm
Skinnebredde	160 mm
Dybde	140 mm
Høyde	104 mm
Lengde	1900 mm
Farge	Hvit (RAL 9001)
Lineær Last	25 kg/m

Miljø

Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK08 conforming to IEC 62262
Derating Factor	0...35 °C (100 % av In) 35...40 °C (95 % av In) 40...45 °C (90 % av In) 45...50 °C (84 % av In) 50...55 °C (79 % av In)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	28,0 cm
Pakke 1 Bredde	13,8 cm
Pakke 1 Vekt	190,0 cm
Package 1 Weight	35,55 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

- ✓

Reach Fri For Svhc
- ✓

Kvikksølvfri
- ✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt