



Gateway FIPIO/modbus

El-nummer:
4170145 LUPP1

⚠ **Utgikk:** 14. apr. 2021

⚠ **Ikke lenger tilgjengelig fra:** 31. mai 2021

EAN: 3389110109351

⚠ **Utgått**

Teknisk informasjon

Serie	TeSys
Kortnavn Utstyr	LUF
Produkt Eller Type Komponent	Communication gateway
Produktkompatibilitet	TeSys U start-kontrollere ATV312 ATS48 ATV31

Komplementær

Bus Type	Modbus Fipio
Type Konnektor	Hunn SUB-D 9 field bus RJ45 Modbus RJ45 til en PC
Maksimum Antall Tilkoplinger	<= 8 Modbus slaver
[Us] Merkespenning	24 V DC +/- 10 %
Strømforbruk	100 mA typisk 280 mA maksimum
Lokal Varsling	LED front panel
Tjenester	Kommando - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: 26 konfigurerbare ord Konfigurasjon og justering - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: ved inngangsporten mini messaging anlegget Overvåking - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: 26 konfigurerbare ord Profil - bus type: Fipio - tilgjengelige funksjoner: FED C32 eller FED C32P
Vekt	0,245 kg

Miljø

Elektromagnetisk Kompatibilitet	Elektromagnetisk utstråling i samsvar med IEC 50081-2 Elektromagnetisk immunitet i samsvar med IEC 61000-6-2
Forurensninggrad	2 i samsvar med IEC 60664
Omgivende Lufttemperatur For Installasjon	5...50 °C
Ip-Grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6 cm

Pakke 1 Bredde	13,4 cm
Pakke 1 Vekt	17 cm
Package 1 Weight	234 g

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens

Tilfredshetsresultater

✓ Fri For Giftige Tungmetaller

✓ Kvikksølvfri

✓ Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Eu Rohs-Direktiv [I samsvar](#)
[EU RoHS-erklæring](#)

Kinas Rohs-Forskrift [Kinas RoHS-erklæring](#)
Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Weee Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.