



Multi9 C60 CTRL 1P 4A C100kA 240V Miniature Circuit Breaker

M9C01104

⚠ Utgått: 4. aug. 2023

EAN: 3606480631399

⚠ Utgått

Teknisk informasjon

Serie	Multi 9
Produktnavn	Multi 9 C60
Produkt Eller Type Komponent	Miniatyr sikring
Kortnavn Utstyr	C60CTRL
Applikasjon	Distribusjon
Antall Poler	1P
Antall Poler Med Vern	1
[In] Merkestrøm	4 A
Type Nettverk	AC DC
Vernteknologi	Termisk-magnetisk
Kurve Kode	C
Bryteevne	100 kA Icu på 240 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2 25 kA Icu på 60 V DC i samsvar med EN/IEC 60947-2
Utnyttelsekategori	Kategori A i samsvar med EN/IEC 60947-2
Egnethet For Isolasjon	Ja i samsvar med EN/IEC 60947-2
Standarder	EN/IEC 60947-2
Produktsertifikater	CE

Komplementær

Nettverksfrekvens	50/60 Hz
[Ue] Merkespenning	240 V AC 50/60 Hz mellom fase og nøytral 60 V DC
Magnetisk Utløsningsnivå	8.5 x In +/- 20% AC 12 x In +/- 20% DC
[Ics] Service Bryteevne	50 kA 50 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 240 V AC 50/60 Hz 25 kA 100 % i samsvar med EN/IEC 60947-2 - 60 V DC
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V AC 50/60 Hz i samsvar med EN/IEC 60947-2
[Uimp] Nominell Impulsspenning	6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2
Kontaktposisjonsindikering	Ja
Kontrolltype	Kipp
Lokal Varsling	PÅ/AV indikasjon
Monteringsmetode	Klips på

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Montering	DIN skinne
9 Mm Polbredde	2
Høyde	81 mm
Bredde	18 mm
Dybde	72 mm
Vekt	0,12 kg
Farge	Grå
Mekanisk Levetid	20000 sykluser
Elektrisk Levetid	10000 sykluser
Tilpasset For Hengelås	Låsbar med hengelås
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (topp eller bunn)1...25 mm² - stiv Tunnel type klemme (topp eller bunn)1...25 mm² - fleksibel Tunnel type klemme (topp eller bunn)1...25 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlings Lengde	14 mm for topp eller bunn connection
Tiltrekningsmoment	2 N.m topp eller bunn
Jordfeilbeskyttelse	Separat blokk

Miljø

Ip-Grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med EN/IEC 60947-2
Tropisk Beskyttelse	2 i samsvar med IEC 60068-1
Relativ Fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur For Drift	-30...70 °C
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	7,5 cm
Pakke 1 Bredde	1,8 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	7,8 cm
Pakke 2 Bredde	8,7 cm
Pakke 2 Lengde	22,5 cm
Pakke 2 Vekt	1,34 kg
Enhetsstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	144
Pakke 3 Høyde	30,0 cm

Pakke 3 Bredde	30,0 cm
Pakke 3 Lengde	40,0 cm
Pakke 3 Vekt	16,67 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------