

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Thermostat 0-60°C 2NC

El-nummer:
2492708 NSYCCOTH30VID

EAN: 3606480152603

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	ClimaSys CC
Produkt Eller Type Komponent	Elektronisk termostat
Temperaturområde	-40...80 °C
Skjermtype	OLED-skjerm
Vist Informasjon	Temperatur i °F Temperatur i °C

Komplementær

Forsyningsspenning	9...30 V AC/DC
Sensor Type	Valgfri NTC ekstern sensor
Maksimum Svitsjekapasitet	4 A 30 V AC/DC
Elektrisk Tilkobling	10 terminaler, klem kapasitet: 2.5 mm ²
Monteringsmetode	Med skruer Klipset
Høyde	Utvendig: 85 mm
Bredde	Utvendig: 56 mm
Dybde	Utvendig: 44 mm
Montasjeplassering	På montasjeplate Kryss skinner 35 mm DIN-skinne Spacial oppreist
Omgivelsestemperatur Drift	-40...80 °C
Hysteres	2 K programmert verdi
Antall Utganger	2 ventilasjon / varmfunksjon
Materiale	PC
Farge	Lys grå
Flammehemming	Selvslukkende i samsvar med UL94 (material V0)
Produktsertifikater	UR

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Bredde	7,5 cm
Pakke 1 Vekt	8,5 cm
Package 1 Weight	138 g
Enhetsstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	75
Pakke 2 Høyde	40 cm
Pakke 2 Bredde	40 cm
Pakke 2 Lengde	60 cm
Pakke 2 Vekt	12,608 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

- ✓

Kvikksølvfri
- ✓

Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Samsvar med unntak
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer