

Produktdatablad

Spesifikasjoner



ClimaSys standard cooling unit side of enclosure - 2900W at 400 V

NSYCU3K3P4

! Utgikk: 31. des. 2023

! Ikke lenger tilgjengelig fra: 22. jan. 2024

! Utgått

EAN: 3606480620881

Teknisk informasjon

Serie	ClimaSys
Produktnavn	CU
Produkt Eller Type Komponent	Kjøleenhet
Mounting Type	Side
Installation	Innendørs side
Produsert I	For kapsling
Monteringsmetode	Med skruer
Supply Voltage	400 V AC på 50/60 Hz, 3 faser
Rated Power	2900 W
Kjøleeffekt	2900 W 50/60 Hz L35-L35 2250 W 50/60 Hz L35-L50

Komplementær

Høyde	1270 mm
Bredde	500 mm
Dybde	336 mm
[In] Merkestrøm	2,6 A
Startstrøm	14 A
Strømforbruk I W	1220 W på 50/60 Hz, L35-L35 1440 W på 50/60 Hz, L35-L50
Virkningsgrad	2,4
Kontrolltype	Elektronisk kontrollør
Temperaturområde	20...50 °C
Omgivelsestemperatur For Drift	Maksimum: 50 °C Inne i kabinettet: 20...46 °C Utenfor kabinettet: 20...50 °C
Noise Level	70 dB i samsvar med EN / ISO 3746
Trykk	25 bar
Flow Rate	Indre krets: 1450 m3/t på 50/60 Hz Ekstern krets: 1450 m3/t på 50/60 Hz
Vekt	84 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Kjølegasstype	R134a (0,84 kg)
Type Of Filter	Ekstern krets filter
Beskyttelsestype	Thermal protection: T 6 A Kortslutningsvern (magnetisk):
Materiale	Stål
Farge	Grå (RAL 7035)

Miljø

Produktsertifikater	CE
Direktiver	2006/42 / EC - maskiner 2006/95 / EC - Lavspenningsdirektiv 2004/108 / EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	EN 60335-2-40 EN 378 EN 60204-1 EN/ISO 12100 EN 60335-1
Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529 (på den interne kretsen) IP34 i samsvar med IEC 60529 (på den eksterne kretsen)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	33,6 cm
Pakke 1 Bredde	50,0 cm
Pakke 1 Vekt	127,0 cm
Package 1 Weight	84,0 kg
Enhetsstype Pakke 2	P12
Antall Enheter I Pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	161,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	221,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt