


# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Stål kapsl. 206x156x83

NSYDBN2015

EAN: 3606480187858

### Teknisk informasjon

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Produktspekter               | Spacial SDB         |
| Applikasjon                  | Multi-purpose       |
| Produkt Eller Type Komponent | Koplingsboks        |
| Kapslingstype                | Tom kapsling        |
| Type Frontdeksel             | Lavslette deksel    |
| Farge                        | Lys grå ( RAL 7035) |

### Komplementær

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| Kabinett Nominell Høyde  | 206 mm                                     |
| Kabinett Nominell Bredde | 156 mm                                     |
| Kapslingsdybde           | 83 mm                                      |
| Montering Av Kapsling    | Veggmontert                                |
| Sammensetning            | 1 kropp<br>1 deksel<br>1 skruen i dekselet |
| Feste Av Deksel          | Skrue                                      |
| Materiale                | Stål                                       |
| Type Overflate           | Epoxy-polyester pulver                     |
| Vekt                     | 1,023 kg                                   |

### Miljø

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Standarder            | IEC 62208                    |
| Ip-Grad               | IP55 i samsvar med IEC 60529 |
| Ik Beskyttelsesklasse | IK07 conforming to IEC 62262 |

### Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhets type Pakke 1      | PCE      |
| Antall Enheter I Pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 9 cm     |
| Pakke 1 Bredde           | 16 cm    |
| Pakke 1 Vekt             | 21 cm    |
| Package 1 Weight         | 1,023 kg |
| Enhets type Pakke 2      | BB1      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Antall Enheter I Pakke 2 | 5        |
| Pakke 2 Høyde            | 18,5 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 23,5 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 46 cm    |
| Pakke 2 Vekt             | 5,341 kg |
| Enhetsstype Pakke 3      | PAM      |
| Antall Enheter I Pakke 3 | 250      |
| Pakke 3 Høyde            | 80 cm    |
| Pakke 3 Bredde           | 100 cm   |
| Pakke 3 Lengde           | 120 cm   |
| Pakke 3 Vekt             | 283,4 kg |

## Logistisk informasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|         |            |
|---------|------------|
| Garanti | 18 måneder |
|---------|------------|

Bærekraft



**Green Premium™**-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO<sub>2</sub>-produkter.

**Veiledning til vurdering av produktets bærekraft** er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens   RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

|   |                              |    |
|---|------------------------------|----|
| ✓ | Reach Fri For Svhc           |    |
| ✓ | Fri For Giftige Tungmetaller |    |
| ✓ | Kvikksølvfri                 |    |
| ✓ | Informasjon Om Rohs-Unntak   | Ja |

Sertifiseringer og standarder

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelverk       | <a href="#">REACH-erklæring</a>                                                                             |
| Eu Rohs-Direktiv      | Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)<br><a href="#">EU RoHS-erklæring</a>      |
| Kinas Rohs-Forskrift  | <a href="#">Kinas RoHS-erklæring</a><br>Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet) |
| Miljøinformasjon      | <a href="#">Produktmiljøprofil</a>                                                                          |
| Produktets Livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                         |