

Produktdatablad

Spesifikasjoner



THLSA ÅPEN SOKKEL 7035 1000X1250X420

El-nummer:
2500562

NSYPLAZ10124G

EAN: 3606480775581

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLA
Enclosure Type	Multi-purpose
Produkt Eller Type Komponent	Egnet kabinett
Version	PLAZ
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	1250 mm
Nominal Depth	420 mm
Montering Av Kapsling	Gulvmodell
Sammensetning	1 øverste delen 1 nederste delen 2 side del 2 dør 2 bakside på panel 1 sokkel

Komplementær

Type Kropp	Forseglet topp og åpen underdel sammen med sidedeler
Porttype	Flat front
Antall Dører	2 dør(er)
Døråpning	Høyre og venstre (120 °)
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Tilgjengelighet For Drift	Front Bunnen Bakside
Avtakbare Deler	Dør av hengsler Bakside på panel ved å feste elementet
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	Veritas
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

Ip-Grad	IP54 i samsvar med IEC 60529 (sokkeltypen åpen bunn)
---------	---

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262 (vanlig dør)
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur For Lagring	−35...90 °C

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	106,5 cm
Pakke 1 Bredde	128,0 cm
Pakke 1 Vekt	45,0 cm
Package 1 Weight	63,709 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	130 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	118 cm
Pakke 2 Vekt	119 kg

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer