


Produktdatablad

Spesifikasjoner



THALASSA 7035 1056X852X350 IP65

El-nummer:
2500889

NSYPLM108G

EAN: 3606480776403

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn Utstyr	PLM
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal Height	1056 mm
Nominal Width	852 mm
Nominal Depth	350 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 1 låse
Porttype	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats

Komplementær

Antall Låser	1
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet For Drift	Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler
Materiale	Polyester forsterket med glassfiber
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 IEC 62208 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur Drift	-40...80 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	38,500 cm
Pakke 1 Bredde	86,500 cm
Pakke 1 Vekt	113,500 cm
Package 1 Weight	34,311 kg
Enhets type Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	175,000 cm
Pakke 2 Bredde	100,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	150,244 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer