

Produktdatablad

Spesifikasjoner



THALASSA 7035 430X330X200 GLA

EI-nummer:
2500896

NSYPLM43TG

EAN: 3606480776540

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa PLM
Kortnavn Utstyr	PLM
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal Height	430 mm
Nominal Width	330 mm
Nominal Depth	200 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 dør 2 låse
Porttype	Klar
Låstype	3 mm dobbel-bar lock

Komplementær

Antall Låser	2
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Tilgjengelighet For Drift	Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler
Materiale	Kropp: polyester forsterket med glassfiber Dør: herdet glass
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	NEMA klassifisering 13 IEC 62208 NEMA klassifisering 4X
Produktsertifikater	UL
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II

Miljø

Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
Brannmotstand	960 °C i samsvar med IEC 62208
Omgivelsestemperatur Drift	-40...80 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,0 cm
Pakke 1 Bredde	23,0 cm
Pakke 1 Vekt	46,0 cm
Package 1 Weight	5,905 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	50
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	191 cm
Pakke 2 Vekt	315 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 måneder
---------	------------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer