

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SKAP FOR OPERATØR TERMINAL 4X4X2

El-nummer:
2494715

NSYS3CM404020

EAN: 3606480212925

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3CM
Application	Menneske-maskin dialog søknad
Category	Kontroll kabinett
Kabinett Nominell Høyde	400 mm
Kabinett Nominell Bredde	400 mm
Kapslingsdybde	200 mm
Installasjon Tilbehør Type	Bæresystem
Produsert I	Grensesnitt
Sammensetning	1 kropp 1 dør med lås 2 skinne 1 forsterkning plate 1 foran trim ramme

Komplementær

Type Kropp	Enkelt stykke kropp
Porttype	Flat
Antall Dører	Bakre: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstyp	3 mm dobbel-bar lock
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Type Nippelplate	Uten kabelinnføringsplate
Tilgjengelighet For Drift	Bakside
Avtakbare Deler	Dør av hengsler Trim ramme med skruer 2 rails med skruer
Materiale	Kabinett og forsiden: stål Trim ramme: Aluminium
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Forside: grå (RAL 7040)
Vekt	10,394 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ip-Grad	IP54 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	42,0 cm
Pakke 1 Bredde	42,0 cm
Pakke 1 Vekt	22,0 cm
Package 1 Weight	10,394 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer