

Produktdatablad

Spesifikasjoner



VEGGSKAP MED PLATE. 10X10X3 2D

El-nummer:
2493284

NSYS3D101030DP

EAN: 3606480160325

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial S3D
Application	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Kabinett Nominell Høyde	1000 mm
Kabinett Nominell Bredde	1000 mm
Kapslingsdybde	300 mm
Porttype	Flat
Monteringsplate Beskrivelse	Flat
Type Nippelplate	Standard
Installasjon Tilbehør Type	Veggmontering
Sammensetning	1 kropp 2 pakknippelen plate 2 dør med lås 1 Montasjeplate

Komplementær

Body Type	Enkelt stykke kropp Renneformet foran rail dobbel platetykkelse
Antall Dører	Forside: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar (120 °)
Låstype	3 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Tilgjengelighet For Drift	Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler Pakknippelen plate Med skruer Montasjeplate ved å feste elementet
Materiale	Innhegning: Stål Montasjeplate: galvanisert stål
Overflatebehandling	Innhegning: epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	GL BV LR UL DNV cUL

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	64 kg
------	-------

Miljø

Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	35,0 cm
Pakke 1 Bredde	102,0 cm
Pakke 1 Vekt	103,0 cm
Package 1 Weight	62,4 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	3
Pakke 2 Høyde	114,0 cm
Pakke 2 Bredde	102,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	200,0 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer