

Produktdatablad

Spesifikasjoner



STYREPULT 10X10X4

El-nummer:

2493493

NSYS10



EAN: 3606480154324

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SD
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Monoblokk kontroll skrivebord
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	1000 mm
Nominal Depth	466 mm
Product Installation	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 2 låse: dør 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk 2 dør

Komplementær

Type Kropp	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Porttype	Flat
Antall Dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° dør
Låstype	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Type Nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet For Drift	Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler Skrivebord lokk av hengsler Pakknippelen plate ved klipping skruer
Materiale	Kropp: Stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Tykkelse	1,5 mm

Miljø

Standarder	IEC 62208
Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	114,5 cm
Pakke 1 Bredde	101,5 cm
Pakke 1 Vekt	47,6 cm
Package 1 Weight	60,0 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	120 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	130 cm
Pakke 2 Vekt	149 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CZ
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer