



STYREPULT 10X6X5

El-nummer:
2493498 NSYS6R

EAN: 3606480154423

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SD
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Monoblokk kontroll skrivebord med bakpanelet
Nominal Height	1000 mm
Nominal Width	600 mm
Nominal Depth	597 mm
Product Installation	Gulvmodell
Sammensetning	1 struktur 1 dør 2 låse: dør 4 justering rail 1 pakknippelen plate 2 pneumatisk opphold: skrivebord lokk 1 bakside på panel 3 topplaten: på toppen av styrepulten

Komplementær

Type Kropp	Ett stykke struktur brettet og sveiset
Porttype	Flat
Antall Dører	Front: 1 dør(er)
Døråpning	Vendbar 120 ° dør
Låstyp	2 poeng lås, 3 mm dobbel-bar
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Type Nippelplate	En innføringsplaten
Tilgjengelighet For Drift	Bakside Front
Avtakbare Deler	Dør av hengsler Skrivebord lokk av hengsler Pakknippelen plate ved klipping skruer Blanking deksler med skruer Bakside på panel med skruer
Materiale	Kropp: stål
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Tykkelse	1,5 mm
Farge	Grå (RAL 7035)

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Standarder	IEC 62208
Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	61,5 cm
Pakke 1 Bredde	61,5 cm
Pakke 1 Vekt	114,5 cm
Package 1 Weight	54 kg
Enhetstype Pakke 2	PAM
Antall Enheter I Pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	126 cm
Pakke 2 Bredde	100 cm
Pakke 2 Lengde	120 cm
Pakke 2 Vekt	130 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer