

Produktdatablad

Spesifikasjoner



GULVSKAP 12X10X3 M.PL.

El-nummer:

2493744

NSYSM1210302DP

EAN: 3606485120027

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SM
Produkt Eller Type Komponent	Kompakt kabinett
Application	Multi-purpose
Installasjon Tilbehør Type	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 2 dør 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 1 blokkeringsfrie brems: venstre dør 4 monteringsplate brakett 1 Montasjeplate
Avtakbare Deler	Dør med skruer hengsle Montasjeplate med skruer monteringsplate brakett Monteringsplate brakett med skruer
Kabinett Nominell Høyde	1200 mm
Kabinett Nominell Bredde	1000 mm
Kapslingsdybde	300 mm

Komplementær

Antall Dører	Front: 2 dør(er)
Døråpning	VENSTRE (120 °) Høyre (120 °)
Porttype	Flat
Låstype	4 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel bar innsats
Type Kropp	Enkelt stykke kropp med sveiset bak panel Fremre del danner en stiv ramme med sveisede hjørner
Monteringsplate Beskrivelse	Flat
Type Nippelplate	Standard
Kabelinngang	1 oppføring
Materiale	Montasjeplate: galvanisert stål Kropp: stålplate Dør: stålplate Hengsle: zamak
Overflatebehandling	Epoxy-polyester pulver
Farge	Innhegning: grå (RAL 7035) Grep: sort (RAL 9005)
Tilgjengelighet For Drift	Front

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	84 kg
------	-------

Miljø

Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	UL DNV BV
Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Ip-Grad	IP55 i samsvar med IEC 60529

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	133,0 cm
Pakke 1 Bredde	104,5 cm
Pakke 1 Vekt	39,0 cm
Package 1 Weight	84,0 kg
Enhetsstype Pakke 2	PAL
Antall Enheter I Pakke 2	2
Pakke 2 Høyde	78 cm
Pakke 2 Bredde	105 cm
Pakke 2 Lengde	133 cm
Pakke 2 Vekt	184 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri

 Informasjon Om Rohs-Unntak [Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer