

Produktdatablad

Spesifikasjoner



SMX 316L 1800x800x400

El-nummer:
2494854 NSYSMX18840H

EAN: 3606480155833

Teknisk informasjon

Serie	Spacial
Produktnavn	Spacial SMX
Enclosure Type	Multi-purpose
Category	Kompakt kabinett
Nominal Height	1800 mm
Nominal Width	800 mm
Nominal Depth	400 mm
Product Installation	Gulvmodell
Sammensetning	1 kropp 1 pakknippelen plate 1 låsesystem med håndtak: dør 4 monteringsplate brakett 1 dør

Komplementær

Type Kropp	Enkelt stykke kropp brettet og sveiset
Porttype	Flat
Døråpning	Vendbar (120 °)
Antall Dører	Forside: 1 dør(er)
Låstype	3 poeng lås, håndtak med 5 mm dobbel-bar innsats
Type Nippelplate	Flat
Tilgjengelighet For Drift	Front
Monteringsplate Beskrivelse	Uten monteringsplate
Materiale	Grep: zamak Hengsle: rustfritt stål Kropp og dør: stainless steel 316L
Avtakbare Deler	Dør av hengsler Monteringsplate brakett med skruer Pakknippelen plate med klips
Overflatebehandling	Innhegning: Scotch-Brite® børstet Grep: lakkert
Vekt	98 kg

Miljø

Standarder	IEC 62208
Ip-Grad	IP66 i samsvar med IEC 60529

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Ik Beskyttelsesklasse	IK10 i samsvar med IEC 62262
Produktsertifikater	UL 508 CAN/CSA 22
Miljøegenskaper	Korrosive Spesifikke hygiene

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	48,0 cm
Pakke 1 Bredde	85,0 cm
Pakke 1 Vekt	193,0 cm
Package 1 Weight	100,0 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

 Kvikksølvfri	
 Informasjon Om Rohs-Unntak Ja	

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Produktet inngår ikke i Kinas RoHS-direktivet Stoffdeklarasjon til din informasjon
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer