

Produktdatablad

Spesifikasjoner



85002 ABS BOKS 74X74X56 T

El-nummer:

2494034

NSYTBS775

EAN: 3606480165207

Teknisk informasjon

Serie	Thalassa
Produktnavn	Thalassa TBS
Applikasjon	Multi-purpose
Category	Industriell boks
Høyde	74 mm
Bredde	74 mm
Dybde	54 mm
Innvendig Høyde	65 mm
Innvendig Bredde	65 mm
Innvendig Dybde	47 mm
Montering Av Kapsling	Veggmontert
Sammensetning	1 kropp 1 deksel 4 skruen i dekselet
Antall Pr. Sett	Sett å 5
Type Kropp	Ett stykke støpt
Type Frontdeksel	Lavslette deksel
Feste Av Deksel	Metall skruer
Låstype	Festeskrue flat utenfor forseglet område
Avtakbare Deler	Dekke av festeskruer

Komplementær

Materiale	ABS (Akrylnitril-Butadien-Styren)
Farge	Grå (RAL 7035)
Standarder	IEC 62208
Produktsertifikater	TÜV
Elektrisk Isolasjonsklasse	Klasse II
Ip-Grad	IP66 i samsvar med NEMA 4.4X
Ik Beskyttelsesklasse	IK07 conforming to IEC 62262
Glow Wire Resistance	650 °C i samsvar med IEC 60695-2-11
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...40 °C
Operating Temperature	-25...60 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Vekt	0,068 kg
------	----------

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,6 cm
Pakke 1 Bredde	1,7 cm
Pakke 1 Vekt	5,8 cm
Package 1 Weight	74 g

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer