

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Sokkel rundst m/bl. term. 3CO

El-nummer:
4169166 RUZC3M

EAN: 3389119403207

Teknisk informasjon

Produktspekter	Harmony Electromechanical Relays Harmony Timer Relays
Kortnavn Utstyr	RUZ
Produkt Eller Type Komponent	Kontakt
Kompatibilitet	Plug-in relay RUM med 3 C/O kontakt Plug-in relay RE48A med 2 C/O kontakt
Kontakttype Og Sammensetning	3 C/O
[Ith] Fri Luft Termisk Strøm	10 A
[Ue] Merkespenning	< 250 V

Komplementær

Shape Of Pin	Sylinderisk
Contact Terminal Arrangement	Mixed
Tilkoblingsklemmer	Connector, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) fleksibel med endehylse Connector, 2 x 0.25...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) fleksibel med endehylse Connector, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid uten endehylse Connector, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid uten endehylse
Tiltrekningsmoment	< 1 N.m for M3,5
Festemetode	Med skrutilkobling (panel) Clip-on (35 mm symmetrical DIN rail)
[Uimp] Nominell Impulsspenning	4 kV
Overspenningskategori	III
Forurensninggrad	3
Salg Per Udelelig Kvantitet	10
Bredde	38 mm
Vekt	0,054 kg

Miljø

Ip-Grad	IP20 i samsvar med IEC 60529
Standarder	IEC 61984
Produktsertifikater	CSA UL
Merking	CE
Omgivelsestemperatur For Lagring	-40...85 °C
Omgivelsestemperatur Drift	-40...55 °C

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,700 cm
Pakke 1 Bredde	3,800 cm
Pakke 1 Vekt	7,800 cm
Package 1 Weight	56,000 g
Enhetsstype Pakke 2	BB1
Antall Enheter I Pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	8,300 cm
Pakke 2 Bredde	8,400 cm
Pakke 2 Lengde	14,600 cm
Pakke 2 Vekt	606,000 g
Enhetsstype Pakke 3	S03
Antall Enheter I Pakke 3	200
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	12,600 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater


✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Fri For Giftige Tungmetaller	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet) EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Dimensions Drawings


Dimensions



- (1) Relays
- (2) Protection module
- (3) Maintaining clamp

Connections and Schema


Wiring Diagram



Symbols shown in blue correspond to Nema marking.

Bus Jumpers Mounting on Sockets with Separate Contacts

Example of RUZS2 bus jumper mounting on sockets (view from below)



- (1) 2 bus jumpers (polarity A2)
- (2) 2 bus jumpers (polarity A1)