


Produktdatablad

Spesifikasjoner



Switch 6 10/100TX, 3 100FX-MM, Basic

TCSESB093F2CU0

EAN: 3595864115443

Teknisk informasjon

Produktspekter	ConneXium
Produkt Eller Type Komponent	Ethernet TCP/IP managed switch
Konsept	Transparent Ready
Kommunikasjonsport Protokoll	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP RS232 LLDP SNTP MRP (Media Redundancy Protocol)
Port Ethernet	10/100BASE-TX - 6 port(er) kobberkabel 100base-FX - 3 port(er) fiberoptikk
Maksimalt Antall Brytere I Kaskade	Ubegrenset
Cybersikkerhet	Role-based access control

Komplementær

Integrert Tilkoblingstype	Shielded RJ45 kobberkabel Duplex SC fiberoptikk
Ekstern Kommunikasjon	Twisted shielded pairs cable CAT 5E for fiberoptikk Multimodus optisk fiber for kobberkabel
Maksimal Kabelavstand Mellom Enheter	100 m kobberkabel
Fiberlengde	4 km 62.5/125 µm 5 km 50/125 µm
Demping	0...11 dB (62.2/125 µm) 0...8 dB (50/125 µm)
Ethernet Service	Konfigurasjon via web server Multicast filtering Data stream control IGMP Snooping SNMP-Traps and SYSLOG
Kommunikasjonsfunksjoner	TFTP Quality of Service (QoS) Port monitoring Port spelling
Driftstidsdiagnose	Signal contact Self test
Maksimalt Antall Brytere I En Ring	50
Redundans	HiPER ring RSTP
[Us] Merkespenning	12 - 24 V

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Spenningsgrenser	9,6...32 V DC SELV
Strømforbruk I W	9 W
Elektrisk Tilkobling	Removable connector 6 strømforsyning
Montering	35 mm symmetrical DIN rail
Merking	CE UL RCM
Mulige Funksjoner	System information
Lokal Varsling	P1 P2 strømforsyninger: 1 dual colour LED (grønn/gul) Feil: 1 LED (rød) Ring manager: 1 dual colour LED (grønn/gul) Stand-by: 1 LED (grønn) Kanaldiagnostikk: 1 dual colour LED (grønn/gul) Device status
Alarm Output	En spenningsfri kontakt 1 A
Alarmfunksjon	Feil på strømforsyning Data link status Bryter feil Redundans ring feil Bryter feil Incorrect configuration Temperature threshold
Ethernett Kablingssystem	TF switches
Bredde	74 mm
Høyde	131 mm
Dybde	111 mm
Vekt	0,41 kg

Miljø

Omgivelsestemperatur Drift	0...60 °C
Relativ Fuktighet	10...95 % ikke-kondenserende
Ip-Grad	IP20
Direktiver	2014/35/EU - lavspenningsdirektiv 2014/30 / EU - elektromagnetisk kompatibilitet
Standarder	UL 508 EN/IEC 61131
Produktsertifikater	CE UL RCM

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	23,500 cm
Package 1 Weight	617,000 g
Enhets type Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	4

Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	2,895 kg

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------



Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)



Transparens RoHS/REACH

Tilfredshetsresultater



Kvikksølvfri



Informasjon Om Rohs-Unntak

[Ja](#)

Sertifiseringer og standarder

Reach-Regelverk	REACH-erklæring
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.
Produktets Livssyklus	Informasjon om levetidsslutt

Dimensions Drawings

Dimensions

