

Produktdatablad

Spesifikasjoner



4 ut ana spenning

El-nummer:
4500454 TSXASZ401

⚠ Utgikk: 31. des. 2019

⚠ Service-tjenester ikke lenger tilgjengelig fra: 31. des. 2027

EAN: 3389110604535

⚠ Utgått

Teknisk informasjon

Produktspekter	Modicon TSX Micro automation platform
Produkt Eller Type Komponent	Analog utgang modul
Antall Kanaler	4
Analog Utgangstype	+/- 10 V 0...10 V

Komplementær

Analog/Digital Conversion	11 bits 0...10 V 11 bits + sign +/- 10 V
Responstid	400 µs
Utgangslast	>= 2 Ohm
Beskyttelsestype	Kortsluttning
Temperature Drift	0.096 %/10 °C
Strømforbruk	90 mA
Isolation Voltage	1000 V AC
Vekt	0,2 kg

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	5,5 cm
Pakke 1 Bredde	18,0 cm
Pakke 1 Vekt	26,0 cm
Package 1 Weight	636,0 g
Enhetsstype Pakke 2	S03
Antall Enheter I Pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	30,0 cm
Pakke 2 Lengde	40,0 cm
Pakke 2 Vekt	5,088 kg

Garantiperiode

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Garanti

18 months

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Eu Rohs-Direktiv	Ikke gjeldende (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring
Weee	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Connections and Schema

Wiring Diagram

