


Produktdatablad

Spesifikasjoner



APC Easy UPS On-Line SRV Dry Contact Card/Relay I/O Card

VGL9901I

Oversikt

Presentasjon	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Leveringstid	Usually in Stock

Teknisk informasjon

Tilgjengelig Utstyr	Brukermanual
---------------------	--------------

Fysisk

Høyde	2,6 cm
Bredde	5,2 cm
Dybde	8,4 cm
Vekt	0,05 kg
Monteringsmetode	Not rack-mountable

Miljømessig

Omgivelsestemperatur Drift	0...40 °C
Relativ Fuktighet	0...95 %
Omgivelsestemperatur For Lagring	-15...45 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	4,8 cm
Pakke 1 Bredde	12,4 cm
Pakke 1 Vekt	16,6 cm
Package 1 Weight	0,11 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	CN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	1 year repair or replace
---------	--------------------------

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electrics forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)

Tilfredshetsresultater

	Reach Fri For Svhc	
	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	I samsvar	EU RoHS-erklæring
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring Proaktiv Kinas RoHS-erklæring (inngår ikke i Kinas RoHS direktivet)	