

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Bremsemotstand IP65 27 ohm 400W 0,75m

VW3A7604R07

EAN: 3389119207171

Teknisk informasjon

Produktspekter	Altivar Lexium
Serie Kompatibilitet	Lexium 28 Lexium 52 Lexium 05 Lexium 32 Altivar Machine ATV320 Lexium 15 Altivar 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
Kompatibilitet	ATV32HU55N4 ATV32HU75N4 Variable speed drive ATV320 på 5,5 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 7,5 kW, 380...500 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 5,5 kW, 525...600 V, Tre-fase Variable speed drive ATV320 på 7,5 kW, 525...600 V, Tre-fase Motion servo drive LXM16D på 0,75 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1 kW, 200...230 V, enfase Motion servo drive LXM16D på 1,5 kW, 200...230 V, enfase
Produkt Eller Type Komponent	Braking resistor
Ohmsk Verdi	27 Ohm

Komplementær

Energitopp	10500 J på 480 V 11400 J på 400 V 18100 J på 230 V 25500 J på 115 V
Gjennomsnittlig Disponibel Effekt	100 W på 50 °C
Varig Ytelse	400 W
Type Vern	Thermal protection via the servo drive
Vekt	1,42 kg
Kabellengde	0,75 m

Miljø

Ip-Grad	IP65
Omgivelsestemperatur For Lagring	-25...85 °C
Omgivelsestemperatur Drift	0...50 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type Pakke 1	PCE
Antall Enheter I Pakke 1	1

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Pakke 1 Høyde	4,400 cm
Pakke 1 Bredde	12,600 cm
Pakke 1 Vekt	39,400 cm
Package 1 Weight	1,432 kg
Enhetsstype Pakke 2	S04
Antall Enheter I Pakke 2	6
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	40,000 cm
Pakke 2 Lengde	60,000 cm
Pakke 2 Vekt	9,475 kg
Enhetsstype Pakke 3	P06
Antall Enheter I Pakke 3	24
Pakke 3 Høyde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Lengde	80,000 cm
Pakke 3 Vekt	48,188 kg

Logistisk informasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Bærekraft

Green Premium™-merket er Schneider Electric's forpliktelse til å levere produkter med den beste miljøytelsen i sin klasse. Green Premium lover samsvar med de nyeste forskriftene, åpenhet om miljøpåvirkning samt sirkulære og lite CO₂-produkter.

Veiledning til vurdering av produktets bærekraft er en innsiktsrapport som klargjør globale miljømerkestandarder og hvordan du tolker miljøerklæringer.

[Les mer om Green Premium >](#)

[Veiledning i vurdering av bærekraften til et produkt >](#)


Tilfredshetsresultater

✓	Reach Fri For Svhc	
✓	Kvikksølvfri	
✓	Informasjon Om Rohs-Unntak	Ja
✓	Pvc-Fri	
Reach-Regelverk	REACH-erklæring	
Eu Rohs-Direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)	
Kinas Rohs-Forskrift	Kinas RoHS-erklæring	

Dimensions Drawings

Braking Resistor

Dimensions



Dimensions in mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions in in.

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03